

**FDV: 1716913**

**Produkt:** Nebbskap TYPE F med ramme MR-F  
**El-nummer:** 1716913  
**GTIN:** 7090008550303  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002277  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1731 - Nebbskap med rammer

**Teknisk beskrivelse**

Sikringsskap type F med komplett Montasjeramme som har 2x24 + 3x4 moduler og målerplass. Skapet møter IP2XC kravet  
Tomt skap kan monteres først og ramme med forhåndsmonterte automater, samleskiner og kabler kan settes inn senere når plassen er klar. Sikringsskiner kan løsnes og vippes frem eller tas ut. Det gir bedre tilgang til kabler og sikrer en korrekt og enkel tilkobling. Kapslingsgrad er IP30 utvendig og IP2XC innvendig.

**Mål**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 210.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 550.0   |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 770.0   |
| <b>Vekt (g)</b>            | 17000.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Antall poler             | 0              |
| Medkoblenet nullleder    | Nei            |
| Merkestrøm               | 63 Ampère      |
| Merkespenning            | 230 Volt       |
| Antall grupper           | 0              |
| Kapslingsmateriale       | Stål           |
| Beskyttelsesklasse IP    | IP30           |
| Høyde                    | 770 Millimeter |
| Bredde                   | 550 Millimeter |
| Dybde                    | 210 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet       | Nei            |
| Posisjon på skinner      | Universal      |
| Med gjennomsiktig deksel | Nei            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |

## Målskisse

