

**FDV: 1724314**


**Produkt:** Flexibox påvegg 2 rad  
**El-nummer:** 1724314  
**GTIN:** 7090008552390  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002575  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for påvegg Montering. Nemko gokjent i.h.t. Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 2 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.

**Mål**

**Dybde (mm)** 100.0  
**Bredde (mm)** 400.0  
**Høyde/diameter (mm)** 390.0  
**Vekt (g)** 5000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

**Høyde** 390 Millimeter  
**Bredde** 400 Millimeter  
**Dybde** 100 Millimeter  
**Antall DIN-skiner** 2  
**Antall moduler pr. DIN-skinne** 18  
**Rekkeavstand** 150 Millimeter  
**Utvidelsesmulighet** Nei  
**Med bus-skinne** Ja

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                          |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                              |

