

**FDV: 1740213**

**Produkt:** IP54 sikr.skap TS3 (44 modul)  
**EI-nummer:** 1740213  
**GTIN:** 7090008551171  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002277  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1741 - Tette sikringsskap IP54



#### Teknisk beskrivelse

IP 54 Sikringsskap med Montasjeramme type MR-E med målerplass og 2x18+2x4 moduler. IP grad er testet av Nemko. Skap som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapdøren har pakning og to solide dørlåser med "meiselspor". Låsene kan enkelt byttes til sylindrlås.

Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak.

Skapet leveres med:

- Jordingsskinne KLB24.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Montasjeramme type MR-E med målerplass og 2x18+2x4 moduler.
- Montasjeinstruks.
- Blindplater for avdekking.
- Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.

#### Mål

**Dybde (mm)** 200.0  
**Bredde (mm)** 440.0  
**Høyde/diameter (mm)** 790.0  
**Vekt (g)** 18000.0

#### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

#### Spesifikasjoner

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Antall poler             | 0              |
| Medkoblenode nulleleder  | Nei            |
| Merkestrøm               | 63 Ampère      |
| Merkespenning            | 230 Volt       |
| Antall grupper           | 0              |
| Kapslingsmateriale       | Stål           |
| Beskyttelsesklasse IP    | IP30           |
| Høyde                    | 790 Millimeter |
| Bredde                   | 440 Millimeter |
| Dybde                    | 200 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet       | Nei            |
| Posisjon på skinnesystem | Universal      |
| Med gjennomsiktig deksel | Nei            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |