

ELIT AS

Granulat for eksotermisk sveising - EC003560

**ELIT 115F20PLUS-ORANGE****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Sveisemetall for eksotermisk sveising levert i hermetisk lukket metallkapsling som hindrer fuktpåvirkning. Hver dose har et metallbånd der en elektronisk tenner kan tilkobles for å starte selve reaksjonen og da sveisingen. Dette gjør disse dosene mye sikrere da det ikke behøves et startpulver og dosene vil heller ikke bli påvirket av risting og håndtering slik som de klassiske sveisedosene ble med utfallet at de ble veldig vanskelig å tenne.

Størrelse på denne dosen er 115 gram og det er 10 doser i pakken. Sveisedosen er komplett for en sveis og det trengs ingen andre tillegg til denne bortsett fra dedikert sveiseform og en elektronisk tenner. Hver størrelse har sin egen fargekode og 115g har fargen orange.

Beregnet for antenning med elektronisk tenner, og for bruk til standard Cadweld sveiseformer som har sveiselokk for PLUS systemet. Det må ikke benyttes sveisedoser som ikke er tilpasset den sveiseformen en skal benytte. Sveiseformene har dosestørrelse påstemplet (#115PLUS20).

**El.nummer:** 2041277  
**Art.nummer:** 301 100 99  
**GTIN nummer:** 7070810002306  
**Dimensjon:** 50x50x40mm  
**Materialet:** Blanding av hovedsakelig kobber og aluminium  
**Overflatebehandling:** Ingen  
**Øvrige opplysninger:** Metallbeholder med sveisemetall i tett utførelse

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Granulat for eksotermisk sveising - EC003560

**ELIT 115F20PLUS-ORANGE****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Pass på at antenningstilkobling er ren før den elektroniske tenneren tilkobles.

**Ettersyn/kontroll**

Sjekk at beholder er hel og tett før den brukes.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Hvis den oppbevares tørt er det ingen spesiell levetid

**Garanti og vilkår**

Leveres i plastbeholder og garantert fri for feil. Feil på sveisedoser må meddeles ved mottak.

**Fuktbestandighet**

God, men bør ikke utsettes for direkte vann eller overspyling. Oppbevares tørt.

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørk av tilgrisede doser før de settes i sveiseform. Må være tørr.

**Øvrige opplysninger**

Påse at det brukes riktig størrelse på sveisedose i forhold til sveiseform. Tilkobles elektronisk tenner. Hold avstand ved antenning. Bruk egnet verneutstyr.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Granulat for eksotermisk sveising - EC003560

**ELIT 115F20PLUS-ORANGE****4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)