


## FDV: 2500249



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>DIN Skinne UNI B19-521019</b> |
| <b>El-nummer:</b>                | 2500249                          |
| <b>GTIN:</b>                     | 8014950049950                    |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Palazzoli                        |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC001285                         |
| <b>Blokknummer:</b>              | 059801                           |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 2511 - Infra                     |

### Teknisk beskrivelse

DIN-skinne for UNIBOX B19 (el.nr 2500242) ferdig tilpasset.  
Leveres med press nut og skruer for montering i boks, produsert i varmgalvanisert stål.

### Mål

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 7.5   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 230.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 35.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 101.0 |

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Modell / utførelse   | DIN-skinne, 35/7,5 mm                     |
| Materiale            | Stål                                      |
| Overflatebeskyttelse | Galvanisk/<br>elektrolyttisk<br>forsinket |
| Stanseform           | Avlangt hull                              |
| Materialtykkelse     | 1 Millimeter                              |
| Lengde               | 230 Millimeter                            |
| Høyde                | 35 Millimeter                             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |